
TT1181

Temperaturni tipalni senzor

TT-100KBBD08- /US/ /V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TT1281 ali TT1081
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 območje vtiča
L = dolžina tipala ustreza dolžini inštalacije EL

Značilnosti izdelka			
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F
Dolžina inštalacije EL	[mm]	160	
Območje uporabe			
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti	
Merilni element		1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji		tekočine in plini	
Tlačna trdnost	[bar]	160	
Minimalna globina potopa	[mm]	15	
Električni podatki			
Zaščitni razred		III	
Območje merjenja/nastavitve			
Dolžina tipala D	[mm]	160	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F
Natančnost / odstopanja			
Natančnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Odzivni časi			
Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Opomba o temperaturi okolice		območje vtiča	
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100	
Zaščita		IP 68; IP 69K	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	0,047	

TT1181

Temperaturni tipalni senzor

TT-100KBBD08- /US/ /V

Mere	[mm]	Ø 8
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Premer tipala	[mm]	8
Dolžina inštalacije EL	[mm]	160

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

