




Temperaturni tipalni senzor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TT2250 ali TT2050

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 območje vtiča

L = dolžina tipala ustreza dolžini inštalacije EL



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Dolžina inštalacije EL [mm]	260	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	160	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	260	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	območje vtiča
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
-------------------	-------------------	--------------



Temperaturni tipalni senzor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
----------------------------	------------------	--------------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	65,4
Mere	[mm]	Ø 8
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Premer tipala	[mm]	8
Dolžina inštalacije EL	[mm]	260

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

