


Temperaturni senzor s procesnim priključkom

TM-045-BEM18

/US



1 notranji navoj M18 x 1,5



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...125 °C	-40...257 °F
Procesni priključek	povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj	
Dolžina inštalacije EL [mm]	60	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred B)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	300	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	44	
Merilno območje		-40...125 °C	-40...257 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
----------------	-----------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

TM9950



Temperaturni senzor s procesnim priključkom

TM-045-BEM18

/US

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let] 22831

Mehanski podatki

Teža [g]	81,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek	povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj
Premer tipala [mm]	8,2
Dolžina inštalacije EL [mm]	60

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

