


Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US



1 priključitveno območje, glejte opombo



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-100...600 °C	-148...1112 °F
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	150; (temperature medija < 200 °C: 200)	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III	
-----------------	-----	--

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	200	
Merilno območje	-100...600 °C	-148...1112 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	12 / 34; (po DIN EN 60751)	
-----------------------------------	----------------------------	--

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5	
------------	---------	--

Mehanski podatki

Teža [g]	96,3	
Mere [mm]	Ø 6	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)	
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Premier tipala [mm]	6	
Dolžina inštalacije EL [mm]	150; (temperature medija < 200 °C: 200)	

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.	
--------	---	--

TS2453



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KLKD06 .../US
Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PTFE; temperaturno odporno do 250 °C

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

