




Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TS2269

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Dolžina inštalacije EL [mm]	45	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B)	
Mediji	tekočine in plini	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	45	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	103,6
Ohišje	Merilna tipala
Mere [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiali	legirano jeklo; FKM
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Premer tipala [mm]	6
Dolžina inštalacije EL [mm]	45

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

TS2251



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Električni priključek

Kabel: 2 m, FKM

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

