


Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesni priključek	povezava z navojem M5 zunanji navoj	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Montaža	kontaktni senzor za trdne snovi	

Električni podatki

Zaščitni razred	III	
-----------------	-----	--

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------------	--------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (po DIN EN 60751)
-------------------------------	-----	--------------------------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	12683,9
------	-------	---------

Mehanski podatki

Teža	[g]	159,6
Ohišje	navojni senzor	
Mere	[mm]	M5
Oznaka navoja	M5	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Procesni priključek	povezava z navojem M5 zunanji navoj	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--

TS4759




Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Električni priključek

Kabel: 4 m, silikon

Priključek



RD =

WH =

Barva žil :

rdeče

belo