




Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-500KCKD10-...../US/

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TS5089

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred B)
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	160
Opomba o stopnji tlaka	pri vgraditvi v privijalo z navojnim obročem
Minimalna globina potopa [mm]	15

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	---------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	območje vtiča
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	233,4
Mere [mm]	Ø 10
Materiali	legirano jeklo; FKM
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Premer tipala [mm]	10



Kabelski senzor za temperaturo z navojnim senzorjem

TS-500KCKD10-...../US/

Opombe

Opombe

Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.

Embalážna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, FKM

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

