


Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-015KIKD06...../US



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	50	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	50	
Merilno območje	-50...250 °C	-58...482 °F
Opomba o merilnem območju	stacionarno: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
----------------	-------------------------	--

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	11 / 37; (po DIN EN 60751)	
-----------------------------------	----------------------------	--

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	11415,5
------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	26,4
Mere [mm]	Ø 6
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	Ø 6 mm
Premer tipala [mm]	6
Dolžina inštalacije EL [mm]	50

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
--------	---

TS9256



Kabelski senzor za temperaturo s procesnim priključkom

TS-015KIKD06...../US
Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,15 m, PTFE

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

