




Temperaturni tipalni senzor

TT-100KCED10- /US/ /V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TT1291

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 območje vtiča
L = dolžina tipala ustreza dolžini inštalacije EL



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Dolžina inštalacije EL [mm]	160	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Merilni element	1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A)
Uporaba	področje higijene
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	160
Minimalna globina potopa [mm]	15

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	160	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------------	-----------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	območje vtiča
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
-------------------	-------------------	--------------



Temperaturni tipalni senzor

TT-100KCED10- /US/ /V

Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
----------------------------	------------------	---------------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	52,8
Mere	[mm]	Ø 10
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		Ra: < 0,6
Premer tipala	[mm]	10
Dolžina inštalacije EL	[mm]	160

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
	Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

