




Temperaturni tipalni senzor

TT-250KFED06-

/US/



L = dolžina tipala ustreza dolžini inštalacije EL



EC 1935/2004 FCM FDA

Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Procesni priključek	Ø 6 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	250	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Uporaba	področje higiene	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	160	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	250	
Merilno območje		-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)
-----------------------------------	--------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100
Zaščita	IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	22831	

Mehanski podatki

Teža	[g]	50,7
Mere	[mm]	Ø 6
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

TT2291



Temperaturni tipalni senzor

TT-250KFED06-

/US/

Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) elektropolirano
Procesni priključek	Ø 6 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	Ra: < 0,8
Premer tipala [mm]	6
Dolžina inštalacije EL [mm]	250

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

