

Reflektorska svetlobna zapora

KIT, OG0044, E18215 & E20005



1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	8
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne



Reflektorska svetlobna zapora

KIT, OG0044, E18215 & E20005

Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	262
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	249,476
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rdeče utripanje
Električni priključek		
Potrebna zaščita		miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor		
V sklopu dobave		Prizmatični reflektor: 1 x Ø 80, E20005
		Priključni kabli z vtičnico: 1, E18215
		zaskočne matice: 2
Opombe		
Opombe		Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C		
		

Reflektorska svetlobna zapora

KIT, OG0044, E18215 & E20005

Priključek



Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

