




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5215
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	150
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	100
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...70			
Krytí	IP 67				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ano				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Mechanická data					
Hmotnost	[g]	111,8			
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části				
Materiály	PBT				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Funkce	LED, žlutá			
Příslušenství					
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu				
Upozornění					
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
Obsah balení	1 ks				




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení



konektorové provedení: M12

Vstupy	
zásuvka I-1/2	
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
zásuvka I-2	
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
zásuvka I-3/4	
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
zásuvka I-4	
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno