



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2516
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	15...57; (Externí napájení)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	57; (s externím napájením: 27 mA)
Ochrana proti přepólování	ano
Dodatečné napájení [V]	24 DC
Dodatečné napájení	volitelný
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 4
Vstupy	
Napájení senzoru	AS-i/externí
Napěťové napájení [V]	24
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	500; (s externím napájením; s externím napájením: 100 mA)
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ne
Počet analogových vstupů	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Rozlišení analogového výstupu	16 (1 bit = 1 μ A)
-------------------------------	------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Rozlišení analogového výstupu	1 μ A

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i adresování	Adresovací zdířka; možnost IR-adresace	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.E

Mechanická data

Hmotnost	[g]	217,2
Způsob montáže	AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části	
Materiály	PBT; Těsnění: FKM; šrouby: Nerezová ocel	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i / 24 V AUX
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá kanály AI1...AI4

Příslušenství


Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Napájení senzoru +24V |
| 2 | AI + Analogový vstup |
| 3 | Napájení senzoru 0V |
| 4 | AI - Analogový vstup 0V |
| 5 | Funkční zem |