


Prodej ukončen

**Elektrická data**

Provozní napětí [V]	20...29 DC
Proudový odběr [mA]	< 85
Elektrické oddělení	ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 8
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	8
--------------------------	---



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 4x2DI M12

Napětové napájení [V]	20...29
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	500
Vysoká spínací úroveň [V]	11...30
Nízká spínací úroveň [V]	-3...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Rozhraní

PROFIBUS

Přenosová rychlost	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...55
Skladovací teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odolnost proti vibracím	IEC 68	části 2-6 / IEC 68, části 2-27

Mechanická data

Hmotnost [g]	296,5
Materiály	pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: M8; kódování: A



	zástrčka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	zásuvka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND




I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektrické připojení - PROFIBUS


konektorové provedení: M12; kódování: B



	zástrčka M12 PROFIBUS In
1	neobsazeno
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění
	zásuvka M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



	zásuvka M12
1	Napájení senzoru +
2+4	Datový vstup
3	Napájení senzoru -
5	neobsazeno