

AC1244




Zdroj napájení AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1254

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	10
Jmenovité napětí AC	[V]	110 / 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Třída krytí		I
Ochrana proti přepětí		ano; (< 34)
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	150
Výstupní napětí AS-i	[V]	29,5...31,6
Počet výstupních proudových obvodů		1
Výstupní proud AS-i	[A]	4
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Jištění	[A]	10; (externí, charakteristika B)
Pokles výkonu	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Zdroj napájení AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [ms]	195
Integrované oddělení dat	ano

Výstupy

Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Paralelní zapojení výstupů je možné	ne
Sériové zapojení výstupů je možné	ne

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i certifikát	89501
-----------------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	1002
Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715); volný prostor pro konvekční chlazení 20 mm)
Rozměry [mm]	136 x 50 x 144
Materiály	AlMg3; Ocelový plech; PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	AS-i napětí	LED, zelená
-----------	-------------	-------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



- 1: Primární
2: Sekundární