



Provozní napětí	[V]	21,6...28,4 DC
Proudový odběr	[mA]	200
Elektrické oddělení		ne

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Napětové napájení	[V]	21,6...28,4
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	500
Vysoká spínací úroveň	[V]	11...30
Nízká spínací úroveň	[V]	-3...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
----------------------	---------

IO-Link Master

Typ přenosu	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.0
Počet portů třídy A	4

PROFIBUS

Přenosová rychlost	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...55
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	IEC 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	části 2-6 / IEC 68, části 2-27

Mechanická data

Hmotnost	[g]	287
Materiály	pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno	

Upozornění

Upozornění	Prodej ukončen
Obsah balení	1 ks




I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrické připojení - Napěťové napájení


konektorové provedení: M8; kódování: A



	zástrčka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	zásuvka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Elektrické připojení - PROFIBUS

konektorové provedení: M12; kódování: B




	zástrčka M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	neobsazeno
	zásuvka M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	neobsazeno

**I/O moduly pro polní aplikace**

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Vstupy M12 24 V DC
2	Vstup
3	GND
4	IO-Link / Vstup
5	neobsazeno