




Vstupní / výstupní modul IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67



V závislosti na verzi jsou některé LED diody neaktivní



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100; (US)
Třída krytí		III
Dodatečné napájení	[V]	18...30 DC; (UA UAi)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	4000; (UA; UAi: 400 mA)
Vstupy / výstupy		
Celkový počet vstupů a výstupů		16



Vstupní / výstupní modul IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 16; Po digitálních výstupů: 16	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů	16; (konfigurovatelný)	
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2))	
Napájení senzoru	AUX (UA, UAi)	
Napěťové napájení [V]	18...30	
Vstupní proud High [mA]	2...15	
Vstupní proud Low [mA]	0...1,5	
Vysoká spínací úroveň [V]	11...28	
Nízká spínací úroveň [V]	0...5	
Výstupy		
Po digitálních výstupů	16; (konfigurovatelný)	
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1800	
Max. proudové výstupy celkem [A]	3,6; (max. aktuální zatížení na segment: 1800 mA)	
Ochrana proti zkratu	ano	
Napájecí výstupy akčních členů	AUX (UA)	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	4	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1314
Upozornění	Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...60	
Skladovací teplota [°C]	-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Max. výška nad hladinou moře [m]	2000	
Krytí	IP 65; IP 67	
Stupeň ochrany (NEMA 250)	6P	
Stupeň znečištění	2	
Chemická média	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



Vstupní / výstupní modul IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[let]	46

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	392,7
Rozměry	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiály	pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný	
Těsnící materiál	FKM	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Chyba	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, žlutá

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	uzavírací kryt pro M12-konektorové zdířky

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - AUX

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



X31	
1	+ 24 V DC (U _{Ai})
2	GND (U _A /U _{Ai})
3	neobsazeno
4	+ 24 V DC (U _A)

Elektrické připojení - IO-Link

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Vstupní / výstupní modul IO-Link


IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67

X1

1	+ 24 V DC (US)
2	neobsazeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrické připojení - vstupy / výstupy

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Těsnění: FKM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA/UAi)
2	I/O2
3	GND (UA/UAi)
4	I/O1
5	neobsazeno