




RFID čtecí/zapisovací hlava LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED žlutá
- 2 LED zelená



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Čína; Taj-wan; Indie; Jižní Korea; Singapur; Malajsie; Spojené království; Nový Zéland
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		III
Pracovní frekvence	[MHz]	0,125

Měřicí oblast

Přejezdová rychlost	[m/s]	< 0,5
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu	[mm]	400
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově	[mm]	400
Vzdálenost k ID-TAG	[mm]	čtení : ≤ 60 (staticky)
		zapsat : ≤ 55 (staticky)
		referenční značka : E80360



RFID čtecí/zapisovací hlava LF

DTRLF MCRWIDUS01

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	DATA / DTE10x	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 67; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[let]	536
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	185
Pouzdro	Kvádrové	
Aktivní plocha	5 volitelných pozic	
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 54
Materiály	pouzdro: PA; kovové části: Nerezová ocel	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Upozornění	Vzálenosti vůči dalším prvkům ID-TAG, viz příslušné datové listy (E803xx)	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12, otočný, aretovaný západkou; kódování: A		
		



RFID čtecí/zapisovací hlava LF

DTRLF MCRWIDUS01

Připojení

