


ANT513



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED žlutá
- 2 LED zelená



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Jižní Korea; Singapur; Ukrajina; Malajsie; Brazílie; Mexiko; Nový Zéland; Vietnam
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 50
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Měřicí oblast

Přejezdová rychlost [m/s]	< 1
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm]	250
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm]	300



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIDUS03

Vzdálenost k ID-TAG	[mm]	čtení	:	≤ 60
		staticky		
		zapsat	:	≤ 60
		staticky		
		referenční značka	:	E80370

Rozhraní

Komunikační rozhraní	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[let]	557

Mechanická data

Hmotnost	[g]	165,55
Pouzdro		Kvádrové
Aktivní plocha		5 volitelných pozic
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 54
Materiály		pouzdro: PA; kovové části: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	Vzálenosti vůči dalším prvkům ID-TAG, viz příslušné datové listy (E803xx)
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12, otočný, aretovaný západkou; kódování: A



ANT513



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIDUS03

Připojení

