


ANT600



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED Provozní stav
2 LED sloupcový displej
3 Montážní závit: M4 max. hloubka zasunutí: 15 mm



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	EU / RED; Japonsko; Austrálie; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina; Malajsie; Brazílie; Kanada; Mexiko; Nový Zéland; Jižní Korea; USA; Vietnam
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]	19,2...28,8 DC; (Napájení pouze pomocí vyhodnocovací jednotky DTE10x)
Proudový odběr [mA]	< 150
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	13,56

Měřicí oblast

Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm]	400
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm]	600
Vzdálenost k ID-TAG [mm]	vztaženo na ID-TAG E80384 : < 190 podle ISO karty E80407 : < 230

Rozhraní

Komunikační rozhraní	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / náraz
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

ANT600



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF HLRWIDUS03

Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959

Mechanická data

Hmotnost	[g]	450
Rozměry	[mm]	120 x 50 x 113
Materiály		PBT; PC; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	4 x LED sloupcový displej, žlutá intenzita signálu ID tag

Upozornění

Upozornění	Vzálenosti vůči dalším prvkům ID-TAG, viz příslušné datové listy (E803xx)
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

