


IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (US)
Proudový odběr	[mA]	50; (US)
Třída krytí		III
Dodatečné napájení	[V]	18...28 DC; (UA)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	3600; (UA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 12
------------------------	----------------------------

Výstupy

Po digitálních výstupů	12; (6 x 2)
Výstupní funkce	PNP
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA] 1800
Max. proudové výstupy celkem	[A] 3,6; (Max. aktuální zatížení na výstupní straně: 1800 mA)
Galvanicky odděleno	ano



IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	893
IO-Link Device		
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ne	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	5,6
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí	IP 65; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K)	
Stupeň ochrany (NEMA 250)	6P	
Stupeň znečištění	2	
Chemická média	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN IEC 61131-9	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[let]	63
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	314
Rozměry	[mm]	26 x 59,3 x 152
Materiály	pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Těsnící materiál	EPDM	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	uzávěrové víčko M12	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Elektrické připojení - IO-Link

konektorové provedení: M12; kódování: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	neobsazeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: M12; kódování: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrické připojení - Výstupy

konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM



X1.0...X1.5

1	neobsazeno
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	neobsazeno