



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

**Vlastnosti výrobku**

Pouzdro

pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)

Oblast nasazení

Aplikace

univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček

Elektrická data

Jmenovitá tolerance napětí [%]

10

Jmenovitá tolerance napětí 2 [%]

10

Jmenovitá tolerance napětí [Hz]

50...60

Dodatečná energie pro senzory DC [V]

24; (≤ 30 mA)**Vstupy / výstupy**

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 1; Počet relé výstupů: 1

Výstupy

Počet relé výstupů

1

Zatížitelnost kontaktů

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Počet analogových výstupů

1

Analogový proudový výstup [mA]

0...20

Maximální zátěž [Ω]

500

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min]

500...5000

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]

5...100

Opakovatelnost [% z Sr]

1



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/0-20mA

Reakční doby		
Přemostění rozběhu	[s]	0,5...15
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení		