



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)

Oblast nasazení

Aplikace

univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček

Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 1; Počet relé výstupů: 1

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	0...20
Maximální zátěž [Ω]	500

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah	[Imp/min]	500...5000
--------------------	-----------	------------



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/4-20mA

Přesnost / odchylky		
Hystereze	[% z Sr]	5...100
Opakovatelnost	[% z Sr]	1
Reakční doby		
Přemostění rozběhu	[s]	0,5...15
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení		