



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

**Oblast nasazení**

Aplikace	vyhodnocení impulsních sekvencí se speciálními požadavky na funkce a technologie
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah	[Imp/min]	3...3000
--------------------	-----------	----------

Přesnost / odchylky

Hystereze	[% z Sr]	5...100
Opakovatelnost	[% z Sr]	1

Reakční doby

Přemostění rozběhu	[s]	0,5...30
--------------------	-----	----------



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/RESET

Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	*) speciální provedení	
Elektrické připojení		
Připojení		