




Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/3LED

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu



Vlastnosti výrobku		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Oblast nasazení		
Aplikace		univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček
Elektrická data		
Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet relé výstupů: 1
Výstupy		
Počet relé výstupů		1
Zatížitelnost kontaktů		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[Imp/min]	500...5000
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[% z Sr]	5...100
Opakovatelnost	[% z Sr]	1



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/3LED

Reakční doby		
Přemostění rozběhu	[s]	0,5...15
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
Elektrické připojení		
Připojení		

