


Spínaný zdroj 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Prodej ukončen



- 1 LED DCok
- 2 Potenciometr



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	100...240
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	85...264
Výstupní napětí DC	[V]	12...15
Třída krytí		I
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	4,5
Max. výstupní proud při max. výstupním napětí	[A]	3,6
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Pokles výkonu	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Výstupy


Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano



Spínaný zdroj 12 V DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...70
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-1	odolnost proti rušení
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	IEC 60068-2-27	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	320
Způsob montáže		lišta; (TH35 (EN 60715))
Materiály		PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
šroubové svorky: ...6 mm ²		
Připojení		



diagramy a grafy


Blokové schéma




Spínaný zdroj 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


Výstupní křivka



charakteristická křivka pro stupeň účinnosti / ztrátu výkonu



charakteristická přímka pro snížení



DN1023



Spínaný zdroj 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

charakteristická přímka pro čas
vyrovnávací paměti sítě

