

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/WINDOW

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110

Oblast nasazení

Aplikace	univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí AC [V]	< 230
Jmenovité napětí DC [V]	24
Jmenovitá tolerance napětí [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí [Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 2
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	2
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min]	100...1000
------------------------------	------------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	5
Opakovatelnost [% z Sr]	1



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/WINDOW

Reakční doby		
Přemostění rozběhu	[s]	0,5...15
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
Elektrické připojení		
Připojení		