


RFID čtecí/zapisovací hlava s CAN

DTMHF GBRWCODC03



Oblast nasazení

Rádiové schválení pro

USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur

Poznámka k rádiovému schválení

Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]

9...32 DC

Proudový odběr [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Třída krytí

III

Pracovní frekvence [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Měřicí oblast

Vzdálenost k ID-TAG [mm]

≤ 15

Rozhraní

Komunikační rozhraní

CAN

CAN

Protokol

CANopen

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-40...85

Skladovací teplota [°C]

-40...85

Krytí

IP 67; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / opakovatelný

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / neopakovatelný

Odolnost proti vibracím

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF

[let]

506



RFID čtecí/zapisovací hlava s CAN

DTMHF GBRWCODC03

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	120,5
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		pouzdro: nerezová ocel (1.4301 / 304); Ochranný kryt: PPS; kabelová zástrčka: PUR
Utahovací moment	[Nm]	< 25

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Preoperational Mode	1 x LED, zelená světla
	Operational Mode	1 x LED, zelená blikající
	Chyby	1 x LED, červená blikající
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá světla

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,8 m



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+