


Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DI5004

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	10
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Oblast nasazení

Aplikace	jednoduché vyhodnocení rotačního a lineárního pohybu s ohledem na nedosažení požadovaných otáček; blokování
----------	---

Elektrická data

Jmenovité napětí DC [V]	10...36
Proudový odběr [mA]	< 3
Odolnost proti přepólování	ano

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	1,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]	250
Odolné proti zkratu	ano



Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Ochrana proti přetížení

ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]

10

Spínací vzdálenost
nastavitelná

ne

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min]

3...300

Přesnost / odchylky

Korekční faktor

Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3

Hystereze [% z Sr]

15

Reakční doby

Přemostění rozběhu [s]

15

Max. impulzní frekvence [Imp/min]

15000

Software / programování

Nastavení spínacího bodu

Víceotáčkový potenciometr

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80

Krytí

IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Mechanická data

Způsob vestavby

vazební vestavba

Rozměry [mm]

M30 x 1,5 / L = 81

Označení závitu

M30 x 1,5

Materiály

Mosaz speciálně potažená; PBT

Utahovací moment [Nm]

50

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, zelená

Elektrické připojení

Připojení



konektorové provedení: 1 x SS-konektor. připojení