




RFID čtecí/zapisovací hlava s rozhraním CAN a protokolem CANopen

DTMHF INRWCOUS03



Oblast nasazení		
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina; Brazílie	
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	9...32 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Třída krytí		III
Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693
Měřicí oblast		
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu	[mm]	200
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově	[mm]	100
Vzdálenost k ID-TAG	[mm]	
		≤ 55
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	CAN	
CAN		
Protokol	CANopen	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 67; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



RFID čtecí/zapisovací hlava s rozhraním CAN a
protokolem CANopen

DTMHF INRWCOUS03	
MTTF	[let] 475


Mechanická data	
Hmotnost	[g] 175,15
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry	[mm] M30 x 1,5 / L = 70
Označení závitu	M30 x 1,5
Materiály	pouzdro: Nerezová ocel; Ochranný kryt: PPS; LED okénko: PEI

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Preoperational Mode	1 x LED, zelená světla
	Operational Mode	1 x LED, zelená blikající
	Chyby	1 x LED, červená blikající
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá světla

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	neobsazeno
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L