




Modul pro ochranu obvodu pro zajištění nepřerušného napájení

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 LED diody Chyby
- 2 Tlačítko zap / vyp / reset
- 3 Signální-konektor
- 4 stav LED



Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	24
Vstupní napětí DC	[V]	18...30
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ne
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	4
Poznámka k max. výstupnímu proudu	[A]	4 x 4
Vstupní proud (jmenovité napětí 24 V DC)	[A]	16
Požadované vstupní napětí pro přepínání výstupů	[V]	21,4
Klidový proud	[mA]	43
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 24 V DC)	[W]	1,8
Ztrátový výkon při chodu naprázdno	[W]	1
Zpětná stabilita	[V]	30

Výstupy

Aktivace ochrany vstupního napětí	[V]	21,4
Celkový výstupní proud	[A]	16
Omezení výstupního proudu	[A]	19,9



Modul pro ochranu obvodu pro zajištění nepřerušeno napájení

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Úbytek napětí mezi vstupem a výstupem [mV]	101
Zatěžovací kapacita na každý výstup [mF]	57
Celková zatěžovací kapacita [mF]	57

Reakční doby

Zpoždění výstupů po zapnutí [ms]	270
Vypínací časy při dvojnásobku jmenovitého proudu [s]	1
Vypínací časy v případě zkratu [ms]	5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Skladovací teplota [°C]	-40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	95; (bez kondenzace)
Krytí	IP 20
Stupeň znečištění	2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V 0,15...80 MHz
Odolnost proti vibracím	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Odolnost vůči rázům	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mechanická data

Hmotnost [g]	203
Rozměry [mm]	75 x 45 x 91
Materiály	PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Přetížení výstupu	4 x LED, červená
	Napěťové napájení	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	výměnné šroubové svorky:, pro signálové vodiče
----------------	--

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

, signálové vodiče: 0,25...1,5 mm²



Modul pro ochranu obvodu pro zajištění nepřerušného napájení

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, Napájecí vedení: 0,25...6 mm²

Připojení

