


DTE801



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWPNUS04



- 1 LED Provozní stav
- 2 LED sloupkový displej sběrnice rozhraní
- 3 Montážní závit M4 max. hloubka zasunutí 15mm



Oblast nasazení

Rádiové schválení pro

EU / RED; Indie

Poznámka k rádiovému schválení

Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]

19,2...28,8 DC

Proudový odběr [mA]

500

Příkon [W]

8,6

Třída krytí

III

Pracovní frekvence [MHz]

865...868 (ETSI)

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Výkon vysílače ERP [mW]

120; (maximální: 200 mW)

Výstupy

Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]

100; (max.)

Rozhraní

Komunikační rozhraní

Ethernet

Ethernet - PROFINET

Protokol

PROFINET

Typ použití

Přenos dat

Ethernet - TCP/IP

Protokol

TCP/IP

Nastavení z výroby

adresa IP: 192.168.0.79

Sub-síťová maska: 255.255.255.0

Gateway IP-adresa: 192.168.0.100

Typ použití

nastavení parametrů



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWPNU04

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...55
Poznámka k okolní teplotě		s montážní deskou a chladičím prvkem: -20...60 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / náraz
		50 g (11 ms) / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[let]	58

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	705,8
Rozměry	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiály		pouzdro: Hliník; PBT / PC; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Napěťové napájení	1 x LED, zelená
	LED sloupkový displej	4 x LED, žlutá počet značek v poli
	stav	2 x LED, zelená/červená sběrnice rozhraní
	stav	2 x LED, zelená / žlutá Ethernet

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Ethernet


konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D



ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



DTE801



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digitální vstup/výstup 2
3	L-
4	digitální vstup/výstup 1
5	neobsazeno