




Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 Potenciometr



Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	10
Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		II; (IEC 61140)
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 0,38
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	2,5
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Ochrana externího vstupu		10 A; B
Pokles výkonu	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Výstupy

Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Spolehlivost DC OK signálu	24 V DC (30 mA)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...70
----------------	------	--------



Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Krytí	IP 20
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanická data

Hmotnost [g]	335
Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715); volný prostor pro konvekční chlazení 30 mm)
Rozměry [mm]	90 x 45 x 100
Materiály	PC ABS

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	DCok	1 x LED, zelená
-----------	------	-----------------


Upozornění

Upozornění	Výstupní napětí podle SELV, PELV
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Klecové svorky s tažným pérem:

Připojení



- 1: Primární
2: Sekundární