




RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04



Oblast nasazení	
Rádiové schválení pro	EU / RED; Indie
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	700
Pracovní frekvence [MHz]	865...868 (ETSI)
Anténní přípoje	4; (TNC-Reverse)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Výkon vysílače ERP [mW]	2000; (parametrizovatelné v krocích: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedance [Ω]	50
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	4
Výstupy	
Po digitálních výstupů	4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	500; (max.)
Měřicí oblast	
RSSI práh	nastavitelný pomocí softwaru
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokol	EtherNet/IP



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

Typ použití		Přenos dat	
Ethernet - TCP/IP			
Protokol		TCP/IP	
Typ použití		nastavení parametrů; Přenos dat	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-20...55
Skladovací teplota		[°C]	-40...85
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Rozhlasové schválení		EN 302 208	
Mechanická data			
Hmotnost		[g]	3354
Rozměry		[mm]	300 x 300 x 71
Materiály		pouzdro: Hliník; Ochranný kryt: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; konektor: Mosaz / Plast	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, žlutá/zelená
			4 x LED, barevný Programovatelný
Akustický signál		siréna	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

Elektrické připojení - Ethernet

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: X



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektrické připojení - vstupy / výstupy

konektorové provedení: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4