


DTE912



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFA HLRWEIUS04



EtherNet/IP

Oblast nasazení		
Rádiové schválení pro		Čína
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	19,2...28,8 DC
Proudový odběr	[mA]	500
Příkon	[W]	8,6
Třída krytí		III
Pracovní frekvence	[MHz]	920,5...924,5
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Přenosový výkon EIRP	[mW]	200; (maximální: 250 mW)
Výstupy		
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	100; (max.)
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP		
Protokol		EtherNet/IP
Typ použití		Přenos dat
Ethernet - TCP/IP		
Protokol		TCP/IP
Nastavení z výroby		adresa IP: 192.168.0.79
		Sub-síťová maska: 255.255.255.0
		Gateway IP-adresa: 192.168.0.100
Typ použití		nastavení parametrů; Přenos dat
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...55



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFA HLRWEIUS04

Poznámka k okolní teplotě	s montážní deskou a chladicím prvkem: -20...60 °C
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / náraz
		50 g (11 ms) / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mechanická data

Hmotnost [g]	691,5
Rozměry [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiály	pouzdro: Hliník; PBT / PC; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Napětové napájení	1 x LED, zelená
	LED sloupkový displej	4 x LED, žlutá intenzita signálu ID tag
	stav	2 x LED, zelená/červená sběrnice rozhraní
	stav	2 x LED, zelená / žlutá Ethernet

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Ethernet

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



DTE912



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	digitální vstup/výstup 2
3	L-
4	digitální vstup/výstup 1
5	neobsazeno