


DTE802



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWEIUS04



Oblast nasazení	
Rádiové schválení pro	EU / RED; Indie
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA]	500
Příkon [W]	8,6
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Výkon vysílače ERP [mW]	120; (maximální: 200 mW)
Výstupy	
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	100; (max.)
Měřicí oblast	
Úhel otevření [°]	60
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokol	EtherNet/IP
Typ použití	Přenos dat
Ethernet - TCP/IP	
Nastavení z výroby	adresa IP: 192.168.0.79 Sub-síťová maska: 255.255.255.0 Gateway IP-adresa: 192.168.0.100
Typ použití	nastavení parametrů



Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWEIUS04

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...55
Poznámka k okolní teplotě		s montážní deskou a chladičím prvkem: -20...60 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / náraz
		50 g (11 ms) / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[let]	58

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	699,45
Rozměry	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiály		pouzdro: Hliník; PBT / PC; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Napětové napájení	1 x LED, zelená
	LED sloupkový displej	4 x LED, žlutá počet značek v poli
	stav	2 x LED, zelená/červená sběrníkové rozhraní
	stav	2 x LED, zelená / žlutá Ethernet

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - Ethernet


konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D



ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Kompaktní RFID zařízení

DTRUHFE HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	digitální vstup/výstup 2
3	L-
4	digitální vstup/výstup 1
5	neobsazeno