




RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIOUS03



- 1 LED žlutá
- 2 LED zelená



Oblast nasazení				
Aplikace		Zjišťování objektů na dopravníkových systémech		
Rádiové schválení pro		USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Malajsie; Brazílie; Mexiko; Nový Zéland; Jižní Korea; Vietnam		
Poznámka k rádiovému schválení		Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.		
Elektrická data				
Provozní napětí	[V]	19,2...28,8 DC		
Proudový odběr	[mA]	< 50		
Třída krytí		III		
Pracovní frekvence	[MHz]	13,56		
RFID standard		ISO 15693		
Měřicí oblast				
Vzdálenost k ID-TAG	[mm]	čtení	:	≤ 60
		staticky		
		vztaženo k 30 mm tagu; I-CODE SLI		
Rozhraní				
Komunikační rozhraní		IO-Link		



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIOUS03

Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profilý	Smart Sensor: Device Identification	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	967

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 67; IP 69K	

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[let]	567
Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959

Mechanická data

Hmotnost	[g]	192
Pouzdro	Kvádrové	
Způsob vestavby	vazební vestavba	
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 54
Materiály	pouzdro: PA; kovové části: Nerezová ocel	

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF MCRWIOUS03

Připojení

