




Oblast nasazení		
Aplikace		až pro 4 čtecí/zapisovací hlavy typu ANT41x/ANT51x
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 3000
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 4
Výstupy		
Po digitálních výstupů		4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		PROFIBUS DP
Nastavení z výroby		adresa IP: 192.168.0.79
		Sub-síťová maska: 255.255.255.0
		Gateway IP-adresa: 192.168.0.100
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Odolnost proti vibracím	IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

MTTF	[let]	101,69
------	-------	--------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	390
Rozměry	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiály	Horní část: PA Grivory GV5H oranžová; Horní část: TPE; Spodní díl: GD-AISi12	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Napětové napájení	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	Profibus-DP	1 x LED, červená
		1 x LED, zelená
	Ethernet	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	Vstupy / výstupy	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá

Příslušenství


Dodané položky	Uzavírací záklopka: M12, E73004
----------------	---------------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Elektrické připojení - Profibus IN

konektorové provedení: M12; kódování: B



1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P




RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Elektrické připojení - Profibus OUT

konektorové provedení: M12; kódování: B



1	P5V
2	RXD/TxD-N
3	DGND
4	RXD/TxD-P
5	n.c.