


**Oblast nasazení**

Aplikace	až pro 4 čtecí/zapisovací hlavy typu ANT41x/ANT51x
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 3000

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Po digitálních výstupů	4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Rozhraní

Komunikační rozhraní	Ethernet
----------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Standard přenosu	10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Typ použití	Přenos dat; nastavení parametrů


Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-20...85
Krytí	IP 67



RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Odolnost proti vibracím	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	395,9
Rozměry	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiály	Horní část: PA Grivory GV5H oranžová; Horní část: TPE; Spodní díl: GD-ALSi12	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Napět'ové napájení	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, červená/zelená
	Ethernet	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
	Vstupy / výstupy	1 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Uzavírací záklopka: M12, E73004	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Ethernet		
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrické připojení - Napět'ové napájení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		



RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.