



Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



výřez pro montáž na panel 91 x 43 mm



Vlastnosti výrobku

Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
---------	------	----------------

Oblast nasazení

Aplikace	univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
--------------------------	---

Výstupy

Po digitálních výstupů	4	
Počet analogových výstupů	1	
Analogový proudový výstup	[mA]	0...20
Maximální zátěž	[Ω]	270
Analogový napěťový výstup	[V]	-10...10
Přesný analogový výstup	[%]	0,1
Ochrana proti přetížení		ano
Rozlišení analogového výstupu		16 bit

Okolní podmínky


Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20



Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	302,5
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko
Elektrické připojení		
šroubové svorky:		
Připojení		



NC: neobsazeno