




Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED Provozní stav
 2 LED sloupkový displej
 3 Montážní závit: M4 max. hloubka zasunutí: 15 mm



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	Kanada; USA

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 250
Příkon [W]	4,8
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	902...928
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Přenosový výkon EIRP [mW]	200; (maximální: 410 mW)

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link				
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link verze	1.1				
Podporovaná ID zařízení	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh provozu</th><th>ID zařízení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </tbody> </table>	Druh provozu	ID zařízení	default	1418
Druh provozu	ID zařízení				
default	1418				

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / náraz
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrická bezpečnost	EN 61010-2-201	elektrické napájení pouze přes PELV okruhy



Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959


Mechanická data		
Hmotnost	[g]	635,8
Rozměry	[mm]	120 x 50 x 113
Materiály		PBT; PC; Nerezová ocel; Hliník

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	4 x LED sloupcový displej, žlutá počet značek v poli

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



- 1 Napájení senzoru L+
- 2 neobsazeno
- 3 Napájení senzoru L-
- 4 IO-Link
- 5 neobsazeno