




Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/AC/DC



výřez
pro
montáž 91 x 43 mm
na
panel



Vlastnosti výrobku

Rozměry [mm] 48 x 112 x 116

Oblast nasazení

Aplikace zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění

Elektrická data

Frekvence AC [Hz] 50...60
Provozní napětí [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Proudový odběr [mA] 100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 2

Vstupy

Počet analogových vstupů 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogový vstup (proud) [mA] 0...20
Analogový vstup (napětí) [V] -10...10
Rozlišení analogového výstupu 16 bit
Přesný analogový vstup [%] 0,1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...70
Krytí IP 65
Druh ochrany svorkovnice IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4



Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/AC/DC


Mechanická data		
Hmotnost	[g]	351
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



NC

neobsazeno