


Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED Provozní stav
 2 LED sloupkový displej
 3 Montážní závit: M4 max. hloubka zasunutí: 15 mm

Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	Čína

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 250
Příkon [W]	4,8
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	920,5...924,5
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Přenosový výkon EIRP [mW]	200; (maximální: 250 mW)

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link				
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link verze	1.1				
Podporovaná ID zařízení	<table> <tr> <th>Druh provozu</th><th>ID zařízení</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </table>	Druh provozu	ID zařízení	default	1418
Druh provozu	ID zařízení				
default	1418				

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / náraz
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrická bezpečnost	EN 61010-2-201	elektrické napájení pouze přes PELV okruhy

Mechanická data

Hmotnost [g]	635,5
--------------	-------



Kompaktní jednotka RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Rozměry	[mm]	120 x 50 x 113
Materiály	PBT; PC; Nerezová ocel; Hliník	

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	4 x LED sloupcový displej, žlutá počet značek v poli

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



- 1 Napájení senzoru L+
- 2 neobsazeno
- 3 Napájení senzoru L-
- 4 IO-Link
- 5 neobsazeno