


E3M151



Kabelové provedení

CONNECTION CABLE M12 5M



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...80

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

274,3

Materiály

pouzdro: PUR; Těsnění: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 60 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Kabelové provedení

CONNECTION CABLE M12 5M

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, TPU, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 3 x 0,25 mm²

Připojení



- 1: Stínění
- 2: neobsazeno
- 3: stínění koaxiálního kabelu
- 4: vodič koaxiálního kabelu
- 5: neobsazeno

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)

