


E3M161



Kabelové provedení

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...80

Pohyblivá teplota okolního prostředí

[°C]

-10...70

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

92,2

Materiály

PUR černá; těsnící kroužek: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 60 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Kabelové provedení

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303); Stíněný
připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 2 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303); Stíněný
připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

