


DV1002



LED pás RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signálního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	21,4...26,4 DC
Jmenovité napětí DC	[V]	24; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr	[mA]	800
Teplota barvy	[K]	4000
Světelný tok	[lm]	červená: 101,2; zelená: 188,8; modrá: 37; bílá: 285,2
Poznámka o světelném toku	[lm]	indikace světelného toku se vztahuje na jeden metr LED pásy
Typ životnosti	[h]	30000

Vstupy

Vstupní obvod digitálních vstupů

24 V PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...45
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 68
Stupeň znečištění		2

Schválení / zkoušky

Osvědčení

IEC 62471; IEC 62031

Mechanická data

Hmotnost	[g]	72,4
Rozměry	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Materiály		TPU

DV1002



LED pás RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	podmínky signalizačního stroje	LED, barevný RGB
	montážní světlo	LED, bílá


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	+ červená
2	+ zelená
3	GND
4	+ bílá
5	+ modrá

diagramy a grafy

