


DV1004



LED pás RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Oblast nasazení		
Aplikace	podmínky signalizačního stroje	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	21,6...26,4 DC
Jmenovité napětí DC	[V]	24; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr	[mA]	1600
Teplota barvy	[K]	4000
Světelný tok	[lm]	červená: 101,2; zelená: 188,8; modrá: 37; bílá: 285,2
Poznámka o světelném toku	[lm]	indikace světelného toku se vztahuje na jeden metr LED pásy
Typ životnosti	[h]	30000
Vstupy		
Vstupní obvod digitálních vstupů	24 V PNP	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...45
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 68
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	IEC 62471; IEC 62031	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	123,8
Rozměry	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	podmínky signalizačního stroje	LED, barevný RGB
	montážní světlo	LED, bílá

LED pás RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	+ červená
2	+ zelená
3	GND
4	+ bílá
5	+ modrá

diagramy a grafy

