


Adaptér

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	30,743
Montážní závit		M16 x 1,5
Materiály		litý zinek Niklovaný
Tvarovaný materiál		litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Adaptér

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektrické připojení

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá