




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0005B08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	292,5
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		pouzdro: TPU černá
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3 m/s
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 30 °/m



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0005B08

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 1...1,5 Nm



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Barvy v souladu s DIN 47100	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá