

Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0002H03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

89,8

Rozměry

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiály

TPU černá

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u flexibilního použití
přejezdová rychlost

min. 10 x průměr kabelu

max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové
délce a max. zrychlení 5 m/s²

Cykly ohybu

> 2 Mio.

Torzní namáhání

± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0002H03

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
	zelená / žlutá